

Garant**Pachet promoțional plăcuță de retezare pe stânga 30 bucăți HB9140****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2714 2
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Lățime de canelare w	2 mm
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Număr de bucăți	30
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	273535 2
Categorie	HB9140
Aplicația principală	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	200 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	180 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	160 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	140 m/min	P
Oțel < 1400 N/mm ²	recomandat	110 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	80 m/min	K

Fișă de date

continuu	recomandat
neregulat	recomandat
întrerupt	recomandat
Umiditate maximă	recomandat
Produce potrivite	

No Shop URL available for: GG2714 2