

Garant**Plăcuță amovibilă TCMT finisare 30 bucăți, HB7020-2, Dimensiuni: 110202****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2840 110202
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Rază la colț	0,4 mm
Avans f	0,07 - 0,25 mm/rot
Cuprins	260950 HB7020-2
Cod ISO Plăcuță amovibilă	TCMT 110202
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2,75 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	P
Numărul de schimbări / tășuri	3
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	140 - 400 mm/min
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm
Număr de bucăți	30
Categorie	HB7020-2

Fișă de date

Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	SS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2840 110202