

Garant**Plăcuță amovibilă KNUX cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 160410L****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2937 160410L
GTIN	4067263094548
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Strat de acoperire	acoperit
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\ min}$	0,65 mm
Adâncime de așchiere $a_{p\ max}$	4 mm
Materialul sculei	Carbură
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Număr de bucăți	50
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410L
Aplicația principală	M
Numărul de schimbări / tășuri	2

Fișă de date

Cuprins	251038 HB7130-2
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2937 160410L