

Garant**Plăcuță amovibilă KNUX cu prelucrare medie 50 buc., HB7130-2, Dimensiuni: 160410R****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2937 160410R
GTIN	4067263094524
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,5 - 5 mm
Cuprins	251036 HB7130-2
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	1 mm
Număr de bucăți	50
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 240 mm/min
Numărul de schimbări / tășuri	2
Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	4 mm
Avans f	0,2 - 0,5 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	KNUX 160410R
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,65 mm
Strat de acoperire	acoperit

Fișă de date

Aplicația principală	M
Categorie	HB7130-2
Condiție de tăiere	ușor întreruptă
Sfărâmător de așchii	VM
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2937 160410R