

**Pachet promoțional plăcuță pentru strunjire de canelare și de profilat canale cu rază completă 50 bucăți HBG25****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2729 3
GTIN	4067263096795
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Număr de bucăți	50
Lățime de canelare w	3 mm
Avans f	0,07 - 0,2 mm/rot
Toleranță lățime de canelare w	±0,04 mm
Materialul sculei	Carbură
Cuprins	278036 3
Domeniu de aplicare	Canelură exterioară axială
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Categorie	HBG25
Aplicația principală	P
Aplicație secundară	M
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire de canelare

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	150 m/min	P

Fișă de date

Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	130 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	100 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	80 m/min	M
GG(G)	recomandat	140 m/min	K
Uni	recomandat		
continuu	recomandat		
neregulat	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2729 3