

Garant**Plăcuță amovibilă SCMT finisare 30 bucăți, HB7140-2, Dimensiuni: 09T308****Date comandă**

Numărul de comandă	GG3530 09T308
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de aşchiere $a_{p\ max}$	3,25 mm
Materialul sculei	Carbură
Adâncime de tăiere a_p	0,2 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	4
Aplicația principală	M
Codificare finisare / degroşare	Finisare
Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Avans f	0,1 - 0,3 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	SCMT 09T308
Cuprins	260744 HB7140-2
Adâncime de aşchiere $a_{p\ min}$	0,55 mm
Rază la colț	0,8 mm
Strat de acoperire	acoperit
Număr de bucăți	30

Fișă de date

Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfârâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG3530 09T308