

Garant**Plăcuță amovibilă VNMG finisare 50 buc., HB7140-2, Dimensiuni: 160404****Date comandă**

Numărul de comandă	GG2969 160404
GTIN	4067263092278
Clasa articolului	GGN

Descriere tehnică

Adâncime de așchiere $a_{p\max}$	2.5 mm
Materialul sculei	Carbură
Aplicația principală	M
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VNMG 160404
Numărul de schimbări / tășuri	4
Cuprins	251732 HB7140-2
Avans f	0,05 - 0,4 mm/rot
Strat de acoperire	acoperit
Rază la colț	0,4 mm
Adâncime de tăiere a_p	0,3 - 2 mm
Codificare finisare / degroșare	Finisare
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	70 - 230 mm/min
Adâncime de așchiere $a_{p\min}$	0,25 mm

Fișă de date

Număr de bucăți	50
Categorie	HB7140-2
Condiție de tăiere	puternic întreruptă
Sfărâmător de aşchii	VS
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire

Produse potrivite

No Shop URL available for: GG2969 160404