

Garant**Suport de prindere eco, pe dreapta, Lățimea cozii b: 25mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273845 25
GTIN	4045197517449
Clasa articolului	21W

Descriere**Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

Adaptat pentru:

Suport de plăcuțe Cod 273881 și 273891.

Livrare:

Inclusiv șuruburi de montaj.

Notă:

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Lungime cap L_1 : 20,5 mm

Lungimea totală L: 109 mm

Șurub: 279815 9

Descriere tehnică

Lungime cap L_1	20,5 mm
Șurub	279815 9
Lățimea cozii b	25 mm
Lungimea totală L	109 mm
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20