

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 scurt, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300295 18
GTIN	4045197283931
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	63 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 50 scurt
Standard	DIN 6359

Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
	308765 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308795 50

Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50

308640 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50

308830 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50

308720 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm

309900 16