


Garant**Suport de plăcuțe eco drept, pe stânga, Lățime de canelare w: 2,5mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273881 2,5
GTIN	4045197517616
Clasa articolului	21W

Descriere**Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere eco GARANT Cod **273840 – 273846**.

Atenție:

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

Răcire interioară: da

Adâncime maximă de așchiere t_{max} : 21 mm

Șurub de strângere: 279815 9

Descriere tehnică

Adâncime maximă de așchiere t_{max}	21 mm
Lățime de canelare w	2,5 mm
Serie	Eco
Șurub de strângere	279815 9
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de plăcuțe

Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9