

Mahr

Pachet avantajos Șubler digital cu ecran mare și tijă de adâncime unghiulară, interval de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm



Date comandă

Numărul de comandă	404103 3
GTIN	
Clasa articolului	43A

Descriere

Execuție:

Afișaj LCD, ușor lizibil, cu contrast puternic, cu cifre de 11 mm. Sistem de măsurare modern, eficient energetic, durată de funcționare cca. 3 ani. Sistemul de măsurare REFERENCE salvează și menține poziția zero setată, chiar și după ce a fost pornit din nou. Funcția Lock previne erorile de măsurare cauzate prin acționarea greșită a tastelor de comandă. Ghidaje lepuite, suprafețele de măsurare sunt lepuite cu precizie. Cu tijă de adâncime plată.

Livrare:

Inclusiv 1 baterie cod 081560 ref. CR2032 per șubler. 3× șubler cod 412717 ref. 150.

Descriere tehnică

Citire	0,01 mm
Tijă adâncime existentă	da
Alimentare cu energie	Cu baterii
Calibrarea	A1
Standard	ISO 13385
Înălțime cifre afișaj LCD	11 mm

Fișă de date

Tijă de adâncime	dreptunghiular - 3,7×1,3
Asigurare valoare măsurată	MAHR Reference Lock System
Citire	0,0005 inch
Abatere de măsurare E MPE	±0,03 mm
Domeniu de măsurare	0 - 150 mm
Durată de funcționare (Autonomie acumulatori)	cca. 3 ani
Citire comutabilă	mm / inch
Număr de baterii incluse	3
Lungimea ciocului	40 mm
Cod produs baterii/acumulatori conținute	081560 CR2032
Tehnică de măsurare	digital
Material	Oțel superior, INOX
Toate componentele	călit
Ambalaj	Cutie stabilă
Tip produs	Șubler universal
USP1	Șubler digital cu afișaj mare și tijă de adâncime dreptunghiulară, domeniu de măsurare 150 mm, citire 0,01 mm

Produse potrivite

No Shop URL available for: 404103 3