

**Garant****Suport de prindere eco, pe stânga, Lățimea cozii b: 16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	273846 16
GTIN	4045197517463
Clasa articolului	21W

**Descriere****Execuție:**

GARANT Cuțit de strunjit cu canale interioare de răcire până la tăiș, pentru sisteme tip eco.

**Adaptat pentru:**

Suport de plăcuțe Cod 273880 și 273890.

**Livrare:**

Inclusiv șuruburi de montaj.

**Notă:**

Transferul lichidului de răcire este posibil numai în combinație cu suportul GARANT eco-System Cod **317900 – 319886** și suportul GARANT de plăcuțe eco Cod **273880 – 273891**. Valorile tehnologice scad cu 30 % până la 50 % în funcție de situația de prindere.

Răcire interioară: da

Lungime cap L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Lungimea totală L: 79 mm

Șurub: 279815 9

**Descriere tehnică**

Șurub	279815 9
Lungime cap L <sub>1</sub>	20,5 mm
Lățimea cozii b	16 mm
Lungimea totală L	79 mm
Serie	Eco

Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	da
Tip produs	Suport de prindere

## Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim de torsiune 500 cNm	659906 500
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX20	674248 TX20