

bimos

Scaun rotativ de birou ESD TEXON, Supertec, cu role, de joasă înălțime, Culoare scaun: ESD



Date comandă

Numărul de comandă	972715 ESD
GTIN	4099883003952
Clasa articolului	96J

Descriere

Execuție:

Scaun rotativ pentru birou TEXON, cu capitonaj schimbabil. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Mecanism încapsulat datorit sistemului Clean Cover; suprafețe închise, netede. Picior din aluminiu în formă de stea, antracit. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Reglarea înălțimii scaunului, tehnologie auto-motion (spătarul și scaunul se deplasează sincronizat cu corpul), spătar flexibil (spătarul poate fi blocat în trei poziții), protecție anti-șoc (spătarul nu se poate deplasa în față în mod neintenționat după ce blocajul este eliberat). Spătar cu formă ergonomică. Scaun cu suport pelvian integrat și marginea suprafeței de șezut rotunjită. Roți moi duble de siguranță, cu frânare în funcție de sarcină, pentru pardoseli dure. Scaun și spătar realizate din material Supertec. Supertec este confortabil, moale, lasă aerul să circule, prezintă o mare rezistență, este rezistent la tăiere, ușor de curățat și antiderapant. Datorită microblindajului, reunește avantajele materialului textil și ale spumei integrale. Conductivitate totală a componentelor.

Standard:

DIN 61340-5-1

Descriere tehnică

Fișă de date

Serie	TEXON
Capacitate portantă	150 kg
Mecanică sincron	da
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc sub presiune
Greutate	18 kg
Egalizarea înălțimii Tip	Levier pentru reglarea pe înălțime
Lățimea scaunului	480 mm
Execuția piciorului în stea	Set de role
Execuția rolelor	Roți duble de siguranță pentru podele dure
Înălțimea spătarului	625 mm
Materialul suprafeței de așezare	Supertec
Standard	DIN 61340-5-1
Adâncimea scaunului	455 mm
Execuție	cu role
Culoarea materialului scaunului	negru
Capacitate portantă scaun	150 kg
caracteristică electrostatică	EGB/ESD
Interval de reglare pe înălțime	450 - 620 mm
Tip produs	Scaun rotativ ESD pentru lucru