

Garant**VB.T 160404, Categorie: HB7310****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261232 HB7310 |
| GTIN | 4045197696267 |
| Clasa articolului | 21G |

Descriere

VB.T 160404 HB7310 Categorie: HB7310

Sfărâmbător de aşchii: AM

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,1 - 4 mmAvans f : 0,05 - 0,5 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 350 - 600 m/min**Descriere tehnică**

| | |
|---|-------------------|
| Aplicația principală | N |
| Condiție de tăiere | continuu |
| Avans f | 0,05 - 0,5 mm/rot |
| Viteză de aşchiere v_c Aplicație principală | 350 - 600 m/min |
| Rază la colț | 0,4 mm |
| Sfărâmbător de aşchii | AM |
| Adâncime de tăiere a_p | 0,1 - 4 mm |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Categorie | HB7310 |
| Codificare finisare / degroșare | Degroșare-finisare |
| Materialul sculei | Carbură |
| Cod ISO Plăcuță amovibilă | VBGT 160404 |
| Numărul de schimbări / tășuri | 2 |
| Toleranță | G |
| Tip produs | Plăcuță amovibilă pentru strunjire |