

**Garant**

**Suport de plăcuțe tip eco concav pentru canelare frontală, pe dreapta, Ø gamei de canelare D1 / D2: 43/60mm**

**Date comandă**

Numărul de comandă	273890 43/60
GTIN	4045197516640
Clasa articolului	21W

**Descriere****Aplicație:**

În combinație cu suporturile de prindere eco GARANT Cod **273840 – 273851**.

**Atenție:**

Fără șuruburi de montaj (acestea sunt livrate cu suportul de prindere).

**Notă:**

$D_1 = \varnothing$  minim pentru prima canelare /  $D_2 = \varnothing$  maxim pentru prima canelare.

Răcire interioară: da

Lățime de canelare w: 3 mm

Adâncime maximă de așchiere  $t_{max}$ : 13 mm

Șurub de strângere: 279815 9

**Descriere tehnică**

Ø minim pentru canelarea 1 $D_1$	43 mm
Adâncime maximă de așchiere $t_{max}$	13 mm
Ø maxim pentru canelarea 1 $D_2$	60 mm
Serie	Eco
Șurub de strângere	279815 9

Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	da
Lățime de canelare w	3 mm
Tip produs	Suport de plăcuțe

---

## Accesorii

Șurub de strângere	279910
Șurub de strângere Tip 9	279815 9