

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261309 16/11
GTIN	4045197655929
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	20 mm
Mărime coadă	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Cod ISO Suport	SVHCR/L 1616H11
Lungime cap L ₁	13 mm
Lungimea totală L	100 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500