

bimos

Scaun rotativ pentru birou TEXON, tapițerie din țesătură, cu role, de joasă înălțime, Culoare scaun: BLACK



Date comandă

Numărul de comandă	965477 BLACK
GTIN	4099883003600
Clasa articolului	96J

Descriere

Execuție:

Scaun rotativ pentru birou TEXON, cu capitonaj schimbabil. Elementele capitonajului se prind simplu și se fixează cu un clic. Mecanism încapsulat datorit sistemului Clean Cover; suprafețe închise, netede. Picior din aluminiu în formă de stea, negru-gru. Cu opțiuni ergonomice de reglare: Reglarea înălțimii scaunului, tehnologie auto-motion (spătarul și scaunul se deplasează sincronizat cu corpul), spătar flexibil (spătarul poate fi blocat în trei poziții), protecție anti-șoc (spătarul nu se poate deplasa în față în mod neintenționat după ce blocajul este eliberat). Spătar cu formă ergonomică. Scaun cu suport pelvian integrat și marginea suprafeței de șezut rotunjită. Roți moi duble de siguranță, cu frânare în funcție de sarcină, pentru pardoseli dure. Șezut și spătar cu tapițerie din țesătură Duotec. Tapițeria din țesătură este deosebit de potrivită pentru medii curate. Suprafața moale este respirabilă și rezistentă la uzură. Ușor de curățat cu agenți standard de curățare de tapițerie.

Standard:
DIN 68877

Descriere tehnică

Fișă de date

Egalizarea înălțimii Tip	Levier pentru reglarea pe înălțime
Capacitate portantă	150 kg
Mecanică sincron	da
Execuția rolelor	Roți duble de siguranță pentru podele dure
Lățimea scaunului	480 mm
Serie	TEXON
Culoarea materialului scaunului	negru
Execuție	cu role
Materialul suprafeței de așezare	Material textil
Execuția piciorului în stea	Set de role
Materialul piciorului în stea	Aluminiu mat, acoperit cu vopsea pulbere
Înălțimea spătarului	625 mm
Standard	DIN 68877
Reglare pe înălțime pentru execuția	Arc sub presiune
Greutate	18 kg
Adâncimea scaunului	455 mm
Capacitate portantă scaun	150 kg
Interval de reglare pe înălțime	450 - 620 mm
Tip produs	Scaun rotativ pentru birou