

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261309 20/11
GTIN	4045197655936
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	SVHCR/L 2020K11
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lungime cap L <sub>1</sub>	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Mărimea plăcuței	11 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500