

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261313 16/11  |
| GTIN               | 4045197653864 |
| Clasa articolului  | 21T           |

**Descriere tehnică**

|  |                                     |
|--|-------------------------------------|
| Mărime coadă                             | 16 mm                               |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 22                           |
| Cod ISO Suport                           | SVJCR/L 1616H11                     |
| Lățimea funcțională L <sub>4</sub>       | 20 mm                               |
| Plăcuță amovibilă compatibilă            | VC.. 1103..                         |
| Lungime cap L <sub>1</sub>               | 21,5 mm                             |
| Mărimea plăcuței                         | 11 mm                               |
| Lungimea totală L                        | 100 mm                              |
| Standard                                 | DIN ISO 5610                        |
| Tip de utilizare                         | pe stânga                           |
| Răcire interioară                        | nu                                  |
| Unghi de reglare κ                       | 93 grad                             |
| Utilizare                                | Strunjire frontală                  |
| Utilizare                                | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs                               | Cuțit de strunjit                   |

## Accesorii

|   |            |
|---|------------|
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8                                 | 674248 TX8 |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22   | 269028 22  |
| Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |