

Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm**Date comandă**

Numărul de comandă	261309 25/16
GTIN	4045197653802
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Lungime cap L ₁	23,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Portplăcuță	269005 8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Mărimea plăcuței	16 mm
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	SVHCR/L 2525M16
Mărime coadă	25 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500