

LOCTITE**Adeziv instant, 20 g, ID producător: 401****Date comandă**

Numărul de comandă	083352 401
GTIN	4100630401201
Clasa articolului	04L

Descriere**Execuție:**

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Aplicație:

Adeziv instantaneu universal pentru aproape toate materialele, de exemplu plastic, elastomeri, metale, ideal pentru **hârtie, carton, lemn, piele și textile**.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Denumirea producătorului	LOCTITE 401
Rezistența manuală după	5 - 10 s
Rezistența la forfecare prin întindere	20 N/mm ²
Vâscozitate dinamică	70 - 110 mPas

Fișă de date

Temperatură de depozitare	2 °C
Culoarea	transparent
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
recomandat pentru material	Sticlă
recomandat pentru material	Piele
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Țesătură
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Elastomer
Intervalul de temperatură	-40 °C
Forma	lichid
Densitate	1,05 g/cm ³
Valabilitate de la data producției	24 lună
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant