

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 130, Ø de strângere D1: 8mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300345 8
GTIN	4045197284068
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	130 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	8
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	28 mm
Suport	SK 50 A = 130
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1

Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 8 mm	309900 8