

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261312 12/11
GTIN	4045197655943
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	SVJCR/L 1212F11
Lungime cap L ₁	21,5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500