

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261313 20/16
GTIN	4045197653888
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020K16
Mărime coadă	20 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Lungime cap L <sub>1</sub>	29,5 mm
Portplăcuță	269005 8
Lungimea totală L	125 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500