

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 16/11 mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 261308 16/11 |
| GTIN | 4045197655899 |
| Clasa articolului | 21T |

Descriere tehnică

| | |
|--|-------------------------------------|
| Mărime coadă | 16 mm |
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile | 269028 22 |
| Plăcuță amovibilă compatibilă | VC.. 1103.. |
| Cod ISO Suport | SVHCR/L 1616H11 |
| Lățimea funcțională L ₄ | 20 mm |
| Mărimea plăcuței | 11 mm |
| Lungime cap L ₁ | 13 mm |
| Lungimea totală L | 100 mm |
| Standard | DIN ISO 5610 |
| Tip de utilizare | pe dreapta |
| Răcire interioară | nu |
| Unghi de reglare κ | 107,5 grad |
| Utilizare | Strunjire frontală |
| Utilizare | Strunjire longitudinală pe exterior |
| Tip produs | Cuțit de strunjit |

Accesorii

| | |
|--|------------|
| Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22 | 269028 22 |
| Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8 | 674248 TX8 |
| Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm | 659957 500 |