

**Garant****Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261313 25/16
GTIN	4045197653895
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Portplăcuță	269005 8
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2525M16
Lungime cap L <sub>1</sub>	32,5 mm
Mărime coadă	25 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

### Accesorii

Portplăcuță Tip 8

269005 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22

269028 22

Șurub pentru portplăcuță Tip 2

269013 2

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2

269028 2

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500