

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261312 20/11
GTIN	4045197653826
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărime coadă	20 mm
Lungime cap L ₁	24 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2020K11
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L ₄	25 mm
Lungimea totală L	125 mm
Standard	DIN ISO 5610
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500