

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M42****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M42
GTIN	2050001757920
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Ø Filet	M42
Lungime filet mamă E	30 mm
Ø exterior al inelului B	144 mm
Greutate	4,15 kg
Ø interior al inelului A	80 mm
Înălțime totală F	147 mm

Fișă de date

Ø guler suprafață C	85 mm
Lungimea filetului	63 mm
Dimensiune D	32 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	24 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar