

**Garant****Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261312 25/11
GTIN	4045197653833
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Cod ISO Suport	SVJCR/L 2525M11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	11 mm
Mărime coadă	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lățimea funcțională L <sub>4</sub>	32 mm
Lungime cap L <sub>1</sub>	26 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500