


Garant**Plăcuță cu profil complet 60° exterior, pe dreapta, HB7125, Pasul filetului: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	270704 2
GTIN	4045197453082
Clasa articolului	21J

Descriere**Execuție:**

Plăcuță cu profil complet 60° pentru filet exterior conform DIN / ISO R 262 (DIN 13), clasă de toleranță 6g.

Descriere tehnică

Materialul sculei	Carbura
Pas filet	2 mm
Utilizare la interior/exterior	exterior
Tip de utilizare	dreapta
Profil plăcuțe amovibile	Profil complet
Categorie	HB7125
Clasa de toleranță	DIN 13 6g
Tip de filet	MF
Tip de filet	M

Tip de filet	M-LH
Tip de filet	MF-LH
Unghi al flancurilor	60 grad
Grosime	3,6 mm
Mărimea plăcuței L	16 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru filetare prin strunjire

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	120 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	60 m/min	S
continuu	recomandat		
neregulat	recomandat		
întrerupt	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		