

Garant**Cuțit de strunjit, pe dreapta, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261312 25/16
GTIN	4045197653857
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Mărime coadă	25 mm
Portplăcuță	269005 8
Lungime cap L ₁	32,5 mm
Lățimea funcțională L ₄	32 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Cod ISO Suport	SVJCR/L 2525M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Lungimea totală L	150 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	93 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior

Tip produs

Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500