

Garant**Cuțit de strunjit, pe stânga, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261309 12/11
GTIN	4045197655912
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărime coadă	12 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Cod ISO Suport	SVHCR/L 1212F11
Lățimea funcțională L ₄	16 mm
Lungime cap L ₁	13 mm
Lungimea totală L	80 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	107,5 grad
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500