

**Garant****Portsculă cu prindere pe con Forma AD, SK 40 ultrascurt, Ø de strângere D1: 32mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300410 32
GTIN	4045197284372
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Suplimentar, al doilea șurub de fixare în canal.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Standard:**

Ähnlich DIN 69871.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (PS) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șurub de tragere Cod 308820; 308830, șurub de schimb Cod 309901.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere D <sub>1</sub>	32 mm
Lungime activă dimensiune A	70 mm
Ø exterior D	72 mm
Suport	SK 40 ultrascurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	AD

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de strângere pentru dorn cu fixare Weldon ultrascurt Pentru universal cu Ø de prindere D1 32 mm	309901 32
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetașat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetașat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragereetașat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40