

Garant**Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 200, Ø de strângere D1: 6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300370 6
GTIN	4045197284259
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

GARANT –

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min⁻¹.

Aplicație:

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	6
Lungime activă dimensiune A	200 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior D	25 mm
Suport	SK 50 A = 200
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Șurub de tragere special fără filet interioreetanșat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50

308765 50

Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 50

308620 50

Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50

308820 50

Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 6 mm

309900 6