

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 20/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 20/16
GTIN	4045197653932
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Lățimea funcțională L_4 a suporturilor neutre	10 mm
Mărime coadă	20 mm
Cod ISO Suport	SVVCN 2020K16
Lungimea activă L_1 a suporturilor neutre	31 mm
Portplăcuță	269005 8
șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lungimea totală L a suporturilor neutre	125 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Mărimea plăcuței	16 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală

Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500