

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261331 20/11
GTIN	4045197653994
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	11 mm
Lățime gât L_4	12 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	AH20Q SVJCR/L11
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	25 mm
Lungime cap L_1	38 mm
Decalaj central L_3	4,6 mm
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	19 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D_s	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5xD
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7	269028 7
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500