

Garant

Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 8mm



Date comandă

Numărul de comandă	300422 8
GTIN	4045197287618
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

· **Toleranță la găurire D₁ în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).**

Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică **pentru sistem Weldon și Whistle-Notch** și șurub opritor străpuns.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere AB Cod 308820 – 308835, șurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø D ₃	20 mm
Ø D ₂	15 mm
Ø de prindere D ₁	8 mm
Ø exterior D	30,33 mm
Suport	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40