

**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 25/16
GTIN	4045197653949
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

șurub pentru portplăcuță	269013 2
Lățimea funcțională $L_4$ a suporturilor neutre	12,5 mm
Lungimea totală $L$ a suporturilor neutre	150 mm
Cod ISO Suport	SWCN 2525M16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Lungimea activă $L_1$ a suporturilor neutre	38 mm
Mărimea plăcuței	16 mm
Mărime coadă	25 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 2
Portplăcuță	269005 8
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare $\kappa$	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală

Tip produs

Cuțit de strunjit

**Accesorii**

Șurub pentru portplăcuță Tip 2	269013 2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 2	269028 2
Portplăcuță Tip 8	269005 8
Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500