

LOCTITE.**Adeziv instant, 20 g, ID producător: 454****Date comandă**

Numărul de comandă	083352 454
GTIN	5010266454160
Clasa articolului	04L

Descriere**Execuție:**

Cu utilizare universală pentru îmbinarea diferitelor materiale. Întărire rapidă și îmbinări curate, aproape invizibile. Întărirea se realizează datorită umidității aerului.

Aplicație:

Gel adeziv instantaneu universal. Recomandat pentru **aproape toate materialele**. Nu picură, ideal pentru aplicații pe suprafețe verticale sau răsturnate.

Notă:

Nu este disponibil în toate țările. Nu este posibilă livrarea express.

Descriere tehnică

Denumirea producătorului	LOCTITE 454
Rezistența la forfecare prin întindere	20,9 N/mm ²
Rezistența manuală după	5 - 10 s
Marcare substanțe periculoase	GHS07: Semnul exclamării
Vâscozitate dinamică	150 - 450 mPas

Fișă de date

Temperatură de depozitare	2 °C
Valabilitate de la data producției	24 lună
Culoarea	transparent
recomandat pentru material	Plastic
recomandat pentru material	Piele
recomandat pentru material	Metal
recomandat pentru material	Hârtie
recomandat pentru material	Lemn
recomandat pentru material	carton
recomandat pentru material	Elastomer
recomandat pentru material	materiale poroase
Caracteristici	neretractil
Caracteristici	fără picurare
Intervalul de temperatură	-40 °C
Forma	Gel
Bază chimică	Etil-cianoacrilat
Densitate	1,05 g/cm ³
Cantitate de umplere	20 ml
Joc maxim	0,15 mm
Caracteristici nume produs	20 g
Tip produs	Adeziv instant