

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261331 25/16
GTIN	4045197654007
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Mărimea plăcuței	16 mm
Lungime cap L ₁	44 mm
Decalaj central L ₃	3,5 mm
Cod ISO Suport	AH25R SVJCR/L16
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Lățime gât L ₄	14,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Ø minim al găurii prelabile D _{min}	28 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L ₂	24 mm
Unghi de reglare κ	142 grad
Ø cozii D _s	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da

Utilizare	Strunjire longitudinală la interior
Tip produs	Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15	674248 TX15
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8	269028 8
Șurubelniță dinamometrică cu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500