

## Garant

### Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 10mm



#### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 300422 10     |
| GTIN               | 4045197287625 |
| Clasa articolului  | 31A           |

#### Descriere

##### Execuție:

· **Toleranță la găurire D<sub>1</sub> în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).**

Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

##### Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și DIN 6535 forma HB + HE.

##### Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică **pentru sistem Weldon și Whistle-Notch** și șurub opritor străpuns.

##### Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere AB Cod 308820 – 308835, șurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

#### Descriere tehnică

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ø de prindere D <sub>1</sub> | 10 mm         |
| Ø D <sub>2</sub>             | 16 mm         |
| Ø D <sub>3</sub>             | 21 mm         |
| Lungime activă dimensiune A  | 100 mm        |
| Ø exterior D                 | 32,28 mm      |
| Suport                       | SK 40 A = 100 |

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| Standard                            | DIN 6359                         |
| Normă pentru suport                 | ISO 7388-1                       |
| Forma                               | ADB                              |
| Calitatea echilibrării G la turația | G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup> |
| Concentricitate                     | ≤ 3 μm                           |
| Strategie de așchiere               | HPC                              |
| Tip produs                          | Portsculă cu prindere pe con SK  |

## Accesorii

|   |           |
|---|-----------|
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragerelISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308830 40 |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7etașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                 | 308615 40 |
| Șurub de tragereetașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                            | 308610 40 |
| Șurub de tragereMori-Seiki, etașat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                | 308630 40 |
| Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40                                    | 308600 40 |
| Șurub de tragere special fără filet interioresetașat Recomandat pentru con ISO 40       | 308700 40 |
| Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40                                 | 308790 40 |
| Șurub de tragereetașat, forma B Recomandat pentru con ISO 40                            | 308620 40 |
| Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40                                    | 308640 40 |
| Șurub de tragere 90°etașat Recomandat pentru con ISO 40                                 | 308795 40 |
| Șurub de tragere 60°etașat Recomandat pentru con ISO 40                                 | 308785 40 |
| Șurub de tragere 45°etașat Recomandat pentru con ISO 40                                 | 308760 40 |

|  |            |
|--|------------|
| Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M  | 308670 40M |
| Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308806 40  |
| Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40  | 308740 40  |
| Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308802 40  |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308660 40  |
| Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40   | 308605 40  |
| Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40 | 308820 40  |
| Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308635 40  |
| Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40   | 308650 40  |
| Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40               | 308801 40  |
| Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40  | 308765 40  |
| Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40                                       | 308625 40  |