

Garant

Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 12mm



Date comandă

Numărul de comandă	300422 12
GTIN	4045197287632
Clasa articolului	31A

Descriere

Execuție:

· **Toleranță la găurire D₁ în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).**

Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică **pentru sistem Weldon și Whistle-Notch** și șurub opritor străpuns.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere AB Cod 308820 – 308835, șurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø D ₃	22 mm
Ø de prindere D ₁	12 mm
Ø D ₂	17 mm
Ø exterior D	34,22 mm
Suport	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mmetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragereDIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
	308785 40

Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40

308600 40

Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M

308670 40M

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308660 40

Cheie de fixare pentru șurubul de trager ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40

Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308700 40

Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40

308740 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308795 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308806 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308620 40