

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 20/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261334 20/11
GTIN	4045197654021
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	11 mm
Cod ISO Suport	AH20R SVUCR/L11
Lungime cap L <sub>1</sub>	24 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	25 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Decalaj central L <sub>3</sub>	13 mm
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	18 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500