

Garant**Portsculă cu fixare tip Whistle Notch Forma ADB, SK 40 scurt, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300430 14
GTIN	4045197284440
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

Cu șurub opritor. Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Avantaj:

Scula este fixată pe suprafața aplatizată cu șurubul de strângere și sprijinită din spate cu șurubul opritor. Prinderea se realizează astfel fără joc iar funcționarea decurge fără vibrații.

Aplicație:

Pentru fixarea uneltelor cu coadă cilindrică **și suprafață de prindere înclinată (2°)** conform DIN 1835 E și DIN 6535 HE.

· **Pierderea de lungime datorată ascuțirii frontale ulterioare a burghiului poate fi corectată cu ajutorul ajustării axiale în lungime cu șurubul din portsculă.**

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	50 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Șurub de strângere de schimb Cod 309900	12
Ø exterior D	44 mm

Suport	SK 40 scurt
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 6,3 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40	308820 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308635 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308801 40
Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40	308830 40
Șurub de tragere Mazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308650 40
Șurub de tragere special fără filet interior etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragere etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40

Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308625 40
Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308785 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308765 40
Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308760 40
Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308802 40
Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308790 40
Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308615 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustaj etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 12 mm	309900 12