

Garant**Portscule cu prindere pe con SK, fixare mixtă, model subțire Forma ADB, SK 40 A = 100, Ø de strângere D1: 14mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300422 14
GTIN	4045197287649
Clasa articolului	31A

Descriere**Execuție:**

· **Toleranță la găurire D₁ în H4 (precizie mai ridicată comparativ cu DIN).**

Tije superfinisate (funcționare uniformă!). Cu orificiu pentru cipul RFID/Balluff.

Aplicație:

Pentru fixarea sculelor cu coadă cilindrică conform DIN 1835 forma B + E și DIN 6535 forma HB + HE.

Livrare:

Inclusiv șurub de strângere cu articulație sferică **pentru sistem Weldon și Whistle-Notch** și șurub opritor străpuns.

Accesorii opționale:

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, cheie de strângere AB Cod 308820 – 308835, șurub de strângere de schimb 309905 M6, 309905 M8.

Descriere tehnică

Ø D ₂	19 mm
Ø D ₃	24 mm
Lungime activă dimensiune A	100 mm
Ø de prindere D ₁	14 mm
Ø exterior D	36,22 mm
Suport	SK 40 A = 100

Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB
Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min ⁻¹
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de așchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

Accesorii

Șurub de tragere special fără filet interioretanșat Recomandat pentru con ISO 40	308700 40
Șurub de tragereForma B Recomandat pentru con ISO 40	308640 40
Șurub de tragere Hurco 90° cu ajustajetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308806 40
Șurub de tragereMori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308630 40
Șurub de tragereForma A Recomandat pentru con ISO 40	308600 40
Șurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 40	308740 40
Șurub de tragere 90°etanșat Recomandat pentru con ISO 40	308795 40
Șurub de tragereetanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40	308610 40
Șurub de tragereetanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40	308620 40
Șurub de tragereMazak, forma A Recomandat pentru con ISO 40M	308670 40M
Șurub de tragereetanșat Recomandat pentru con ISO 40	308660 40
Șurub de tragere, 18CrNiMo7Forma A Recomandat pentru con ISO 40	308605 40
	308801 40

Șurub de strângere și de ajustare Hurco 45° cu alezaj de 4 mm etanșat Recomandat pentru con ISO 40

Șurub de tragere 60° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308785 40

Șurub de tragere etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308650 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308760 40

Șurub de tragere 90° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308790 40

Șurub de tragere etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308635 40

Șurub de tragere, 18CrNiMo7 etanșat, forma B Recomandat pentru con ISO 40

308615 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 40

308820 40

Șurub de tragere Hurco 45° cu ajustare etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308802 40

Șurub de tragere 45° etanșat Recomandat pentru con ISO 40

308765 40

Șurub de tragere Mori-Seiki, etanșat, forma A Recomandat pentru con ISO 40

308625 40

Cheie de fixare pentru șurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 40

308830 40