

**Garant****Bară de strunjit din HSS, pe dreapta, Ø cozii / mărimea plăcuței: 25/16mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261334 25/16
GTIN	4045197654038
Clasa articolului	21T

**Descriere tehnică**

Mărimea plăcuței	16 mm
Cod ISO Suport	AH25R SVUCR/L16
Lungime cap L <sub>1</sub>	25,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1604..
Ø minim al găurii prelabile D <sub>min</sub>	31,5 mm
Decalaj central L <sub>3</sub>	17 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 8
Lungimea totală L	200 mm
Înălțime de strângere L <sub>2</sub>	23 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D <sub>s</sub>	25 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe dreapta
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

---

**Accesorii**

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 8

269028 8

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX15

674248 TX15

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500