

**Garant****Portsculă cu prindere SK Forma ADB, SK 50 A = 160, Ø de strângere D1: 18mm****Date comandă**

Numărul de comandă	300350 18
GTIN	4045197284211
Clasa articolului	31A

**Descriere****Execuție:**

Cu gaură pentru cip Baluff/cip RFID.

**GARANT –**

Toate conurile sunt superfinisate (funcționare silențioasă!). Calitatea echilibrării G 2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>.

**Aplicație:**

Pentru prinderea sculelor cu parte de fixare laterală conform DIN 1835 B și DIN 6535 HB.

**Accesorii opționale:**

Șurub de tragere (AB) Cod 308600 – 308806, chei de strângere pentru șuruburi de tragere Cod 308820 – 308835.

**Descriere tehnică**

Șurub de strângere de schimb Cod 309900	16
Lungime activă dimensiune A	160 mm
Ø de prindere D <sub>1</sub>	18 mm
Ø exterior D	50 mm
Suport	SK 50 A = 160
Standard	DIN 6359
Normă pentru suport	ISO 7388-1
Forma	ADB

Calitatea echilibrării G la turația	G 2,5 la 25000 min <sup>-1</sup>
Concentricitate	≤ 3 μm
Strategie de aşchiere	HPC
Tip produs	Portsculă cu prindere pe con SK

## Accesorii

Cheie de fixare pentru şurubul de tragere DIN ISO 7388-1 (fostul DIN 69872) potrivit pentru dimensiune conică 50	308820 50
Şurub de tragere etanşat, forma A Recomandat pentru con ISO 50	308610 50
Şurub de tragere, 18CrNiMo7 Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308605 50
Şurub de tragere 90° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308790 50
Şurub de tragere special cu filet interior Recomandat pentru con ISO 50	308740 50
Şurub de tragere, 18CrNiMo7 etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308615 50
Şurub de tragere etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308620 50
Şurub de tragere etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308660 50
Şurub de tragere 90° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308795 50
Şurub de tragere Forma B Recomandat pentru con ISO 50	308640 50
Şurub de tragere 45° etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308765 50
Şurub de tragere etanşat, forma B Recomandat pentru con ISO 50	308650 50
Cheie de fixare pentru şurubul de tragere ISO 7388 potrivit pentru dimensiune conică 50	308830 50
Şurub de tragere special fără filet interior etanşat Recomandat pentru con ISO 50	308720 50

Șurub de tragere 45°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308760 50
Șurub de tragere 60°etanșat Recomandat pentru con ISO 50	308785 50
Șurub de tragere Forma A Recomandat pentru con ISO 50	308600 50
Șurub de strângere de schimb Pentru mandrină cu Ø de prindere D1 16 mm	309900 16