

**Șurub cu cap inelar, Ø Filet: M48****Date comandă**

Numărul de comandă	086472 M48
GTIN	2050001758057
Clasa articolului	08Y

Descriere**Execuție:**

Șuruburi cu cap inelar / piulițe inelare foarte rezistente, vopsite roșu.

Notă:

Nu strângeți excesiv șuruburile cu cap inelar și piulițele inelare la un unghi de 90° pe axa de înșurubare!

SF 4:1 = factor de siguranță 4.

Descriere tehnică

Înălțime totală F	168 mm
Greutate	6,2 kg
Lungime filet mamă E	35 mm
Ø guler suprafață C	100 mm
Ø interior al inelului A	90 mm
Ø Filet	M48

Fișă de date

Ø exterior al inelului B	166 mm
Lungimea filetului	68 mm
Dimensiune D	38 mm
Capacitate portantă WLL SF 4:1	32 t
Tip produs	Șurub cu cap inelar