

Garant**Bară de strunjit din HSS, pe stânga, Ø cozii / mărimea plăcuței: 16/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261335 16/11
GTIN	4045197654045
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Decalaj central L_3	11 mm
Ø minim al găurii prelabile D_{min}	21 mm
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungime cap L_1	20 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 7
Cod ISO Suport	AH16Q SVUCR/L11
Lungimea totală L	180 mm
Înălțime de strângere L_2	15 mm
Unghi de reglare κ	93 grad
Ø cozii D_s	16 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	pe stânga
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Materialul sculei	HSS
Răcire interioară	da
Utilizare	Strunjire longitudinală la interior

Tip produs

Bară pentru strunjire interioară

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 7

269028 7

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8

674248 TX8

Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm

659957 500