

Garant**Cuțit de strunjit, neutru, Mărime coadă / plăcuță: 12/11 mm****Date comandă**

Numărul de comandă	261317 12/11
GTIN	4045197655974
Clasa articolului	21T

Descriere tehnică

Cod ISO Suport	SVCN 1212F11
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	269028 22
Mărimea plăcuței	11 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	VC.. 1103..
Lungimea totală L a suporturilor neutre	80 mm
Mărime coadă	12 mm
Lungimea activă L ₁ a suporturilor neutre	18 mm
Lățimea funcțională L ₄ a suporturilor neutre	6 mm
Standard	Normă de fabricație
Tip de utilizare	neutru
Răcire interioară	nu
Unghi de reglare κ	72,5 grad
Utilizare	Strunjire longitudinală pe exterior
Utilizare	Strunjire frontală
Utilizare	Strunjire frontală
Tip produs	Cuțit de strunjit

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx® TX8	674248 TX8
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile Tip 22	269028 22
Șurubelniță dinamometricăcu scală, suport pentru tije interschimbabile Momentul maxim 500 cNm	659957 500